



## Porca sextavada DIN 6330 B Aço Zincado 10 M24

Referência	16213.240.001
Marca	-
UBB	500649007779
UNSPSC	31161727
EAN	8717077247130
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	6330-B
NEN	2307

### Especificação técnica

d-D	M24
m (js15)	36
P	3
s	36

### Desenho técnico

