

## Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço Zincado 14H 5X12MM



Referência	20011.050.012
Marca	-
UBB	500647870426
UNSPSC	31161505
EAN	8717077276802
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	12 mm
Classe	14H
Encaixe	Fenda
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Plano
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

NEN	1487
ISO	4766
NF	E25-160
DIN	551

### Especificação técnica

d-D	M5
D (mm)	3.5
dp	3.5
L (mm)	12
n	0.8
P	0.8

### Desenho técnico

