

Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço Zincado 14H 5X16MM



Referência	20011.050.016
Marca	-
UBB	500647870590
UNSPSC	31161505
EAN	8717077276819
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	16 mm
Classe	14H
Encaixe	Fenda
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Plano
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1487
ISO	4766
DIN	551
NF	E25-160

Especificação técnica

d-D	M5
D (mm)	3.5
dp	3.5
L (mm)	16
n	0.8
P	0.8

Desenho técnico

