



Perno com fenda DIN 427 Aço Zincado 14H 6X50MM

Referência	20051.060.050
Marca	-
UBB	500647885036
UNSPSC	31161505
EAN	8717077278240
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	50 mm
Classe	14H
Encaixe	Fenda
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Chamfered
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	427
ISO	2342

Especificação técnica

b	7.2
d-D	M6
L (mm)	50
n	1
P	1

Desenho técnico

