



Varão roscado rosca metrica 1 metro DIN 976-1A Aço Galvanizado a quente 8.8 M24

Referência	20170.240.001
Marca	-
UBB	950353455450
UNSPSC	31161618
EAN	8715492604910
Emb. de 3	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	1000 mm
Classe	8.8
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Galvanizado a quente
Rosca	Métrica

Info

Varões roscados galvanizados a quente ISO métricos são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da galvanização. Após galvanização encaixarão em porcas e furos roscados com classe de tolerância de rosca 6H.1 metro ISO

Normas

DIN	976-1A
NF	E25-136

Especificação técnica

d-D	M24
-----	-----

Desenho técnico

L (mm) 1000

P 3

