



## Porca sextavada, métrica ASME ≈B18.2.4.6M Aço inoxidável (Inox) ASTM A194M Gr.8MA M14

Referência	22432.140.001
Marca	-
UBB	500635549891
UNSPSC	31161727
EAN	8715492923004
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Classe	Gr.8MA
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A194M
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	WAF desvia-se da ASME B18.2.4.6M e estão de acordo com a DIN 934. Dependendo da disponibilidade, porcas podem ser fornecidas com maior WAF que ASME B18.2.4.6M.

### Normas

ASTM	A194M
ASME	≈B18.2.4.6M

### Especificação técnica

d-D	M14
F	22
H	14
P	2

### Desenho técnico

