



**Perno com 2 porcas
sextavadas ASME B16.5/
B18.2.2 Aço inoxidável (Inox)
ASTM A193 - ASTM A194
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X530
(20.7/8)**

Referência	22530.285.530
Marca	-
UBB	500578534397
UNSPSC	31161619
EAN	8715494371797
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.1/8 Inch
Comprimento	530 mm
Classe	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	8 Unified National
Fios por polegada	8

Normas

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Info	Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.
------	---

Especificação técnica

B	1.8125
L (mm)	530
M	28.2

Desenho técnico

