



Perno com 2 porcas sextavadas ASME B16.5/ B18.2.2 Aço inoxidável (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X135 (5.1/4)

Referência	22538.254.133
Marca	-
UBB	500578061060
UNSPSC	31161619
EAN	8715494338820
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1 Inch
Comprimento	135 mm
Classe	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material	Aço inoxidável
Material técnico	ASTM A193 - ASTM A194
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	8

Normas

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Info

Tolerâncias do comprimento total dos studbolts de acordo com a ASME B16.5 Tabela C-3L é o comprimento nominal do studbolt, medido da primeira à última rosca completa e excluindo assim as extremidades chanfradas.

Especificação técnica

B	1.625
L (mm)	135
M	25

Desenho técnico

