



Parafuso cabeça sextavada heavy UNC ASTM ASME B18.2.1 Aço ASTM A193 Sem tratamento de superfície Gr.B7 1 Inch X140MM

Referência	22750.254.140
Marca	-
UBB	500635563231
UNSPSC	31162400
EAN	8715492854865
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1 Inch
Comprimento (L) (mm)	140
Classe	Gr.B7
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Material técnico	ASTM A193
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície

Normas

ASME	B18.2.1
------	---------

Especificação técnica

F	1.5/8
H	43/64
Fios por polegada	8

Desenho técnico

