

Parafuso cabeça sextavada heavy 8UN ASTM ASME B18.2.1 Aço ASTM A193 Sem tratamento de superfície Gr.B7 1.1/8X100MM

Referência	22755.285.100
Marca	-
UBB	500635563496
UNSPSC	31162400
EAN	8715492854896
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.1/8 Inch
Comprimento	100 mm
Classe	Gr.B7
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Material técnico	ASTM A193
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	8 Unified National
Fios por polegada	7

Normas

ASME	B18.2.1
------	---------

Especificação técnica

F	1.8125
H	0.75
L (mm)	100

Desenho técnico

FABORY

