



Slotted cheese head screw,turned DIN 84 Aço Sem tratamento de superfície M1,2X10

Referência	24517.012.010
Marca	-
UBB	500649334637
UNSPSC	31161504
EAN	8717077264380
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M1.2
Comprimento	10 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Info	turned

Normas

BS	≈4183
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NEN	≈1602
NF	≈E25-127

Especificação técnica

d-D	M1.2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.3
Rosca total C ≤	30
k (max.)	0.8
L (mm)	10
n	0.3
P	0.25
t (min.)	0.3

Desenho técnico