

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M5X80



Referência	24520.050.080
Marca	-
UBB	950353118777
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630834
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	80 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	84
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
BS	≈4183
NF	≈E25-127

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	80
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Desenho técnico