

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M5X90



Referência	24520.050.090
Marca	-
UBB	500621767432
UNSPSC	31161504
EAN	8715494509077
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	90 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
DIN	84
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	90
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Desenho técnico