

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M6X8



Referência	24520.060.008
Marca	-
UBB	950353118934
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630858
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M6
Comprimento (L) (mm)	8
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207

Especificação técnica

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	10
Rosca total $C \leq$	40
k (max.)	3.9
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Desenho técnico