

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M6X40



Referência	24520.060.040
Marca	-
UBB	950353119767
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630957
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	40 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
NEN	≈1602
BS	≈4183
NF	≈E25-127

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Desenho técnico