

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M6X70



Referência	24520.060.070
Marca	-
UBB	950353120161
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631015
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	70 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-127
NEN	≈1602
BS	≈4183
ISO	≈1207
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	70
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Desenho técnico