

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M8X45



Referência	24520.080.045
Marca	-
UBB	950353121318
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631220
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	45 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
DIN	84

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Rosca total C ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	45
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Desenho técnico