

## Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M8X50



Referência	24520.080.050
Marca	-
UBB	950353121490
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631237
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	50 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1602

### Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Rosca total C ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	2

### Desenho técnico