

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M10X20



Referência	24520.100.020
Marca	-
UBB	950353122068
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631367
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	20 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈1602
BS	≈4183
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
DIN	84

Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	20
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Desenho técnico