

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M10X25



Referência	24520.100.025
Marca	-
UBB	950353122142
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631374
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M10
Comprimento (L) (mm)	25
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
BS	≈4183
DIN	84

Especificação técnica

Thread length (min.)	38
d _k (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	6
n	2.5
P	1.50
t (min.)	2.5

Desenho técnico