

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M10X30



Referência	24520.100.030
Marca	-
UBB	950353122225
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631381
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	84
NEN	≈1602
NF	≈E25-127

Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	30
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Desenho técnico