

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M10X35



Referência	24520.100.035
Marca	-
UBB	950353122308
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631398
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	35 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	84
BS	≈4183
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	35
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Desenho técnico