

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M10X100



Referência	24520.100.100
Marca	-
UBB	950353122977
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631497
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	100 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
DIN	84

Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Rosca total C ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	100
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Desenho técnico