

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M12X30



Referência	24520.120.030
Marca	-
UBB	950353123215
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631527
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	84
NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M12
Thread length (min.)	38
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	40
k (max.)	7
L (mm)	30
n	3
P	1.75
t (min.)	3

Desenho técnico