

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Sem tratamento de superfície 4.8 M12X20



Referência	24539.120.020
Marca	-
UBB	500648240199
UNSPSC	31161504
EAN	8717077226654
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M12
Comprimento	20 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Rosca total C ≤	60
k (max.)	6
L (mm)	20
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Desenho técnico

