

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M2X6



Referência	24540.020.006
Marca	-
UBB	950353128917
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632456
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2
Comprimento	6 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Especificação técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Rosca total C ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	6
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Desenho técnico

