

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M2X12



Referência	24540.020.012
Marca	-
UBB	950353129253
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632487
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2
Comprimento	12 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Rosca total C ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	12
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Desenho técnico

