

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M2,5X30



Referência	24540.025.030
Marca	-
UBB	950353130715
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632708
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M2,5
Comprimento (L) (mm)	30
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

BS	4183
ASME	B18.6.7M
ISO	2009
DIN	963 A
NF	E25-123

Especificação técnica

Thread length (min.)	18
d_k (max.)	4.7
Rosca total $C \leq$	20
k (max.)	1.5
n	0.6
P	0.45
t (min.)	0.5

Desenho técnico

