

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M3X60



Referência	24540.030.060
Marca	-
UBB	950353132208
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632999
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	60 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	60
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desenho técnico

