

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M4X6



Referência	24540.040.006
Marca	-
UBB	950353133529
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633170
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	6 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	6
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desenho técnico

