



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M5X8

Referência	24540.050.008
Marca	-
UBB	950353135276
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633378
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	8 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desenho técnico

