

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M5X12



Referência	24540.050.012
Marca	-
UBB	950353135433
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633392
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	12 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desenho técnico

