



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M5X90

Referência	24540.050.090
Marca	-
UBB	950353747500
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633569
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	90 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	90
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desenho técnico

