



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M6X60

Referência	24540.060.060
Marca	-
UBB	950353137827
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633736
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	60 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	60
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

