



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M6X80

Referência	24540.060.080
Marca	-
UBB	950353138080
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633767
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	80 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	80
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

