

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M8X45



Referência	24540.080.045
Marca	-
UBB	950353139070
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633910
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M8
Comprimento (L) (mm)	45
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

Thread length (min.)	34
d_k (max.)	14.5
Rosca total $C \leq$	40
k (max.)	4
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desenho técnico

