



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M8X70

Referência	24540.080.070
Marca	-
UBB	950353139310
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633965
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	70 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	70
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desenho técnico

