



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M8X100

Referência	24540.080.100
Marca	-
UBB	950353139567
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633989
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	100 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	100
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desenho técnico

