

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M10X70



Referência	24540.100.070
Marca	-
UBB	950353140466
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634115
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	70 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	70
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desenho técnico

