

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M16X70



Referência	24540.160.070
Marca	-
UBB	950353142363
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634368
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	70 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Especificação técnica

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Rosca total C ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	70
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Desenho técnico

