



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M16X90

Referência	24540.160.090
Marca	-
UBB	950353142512
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634382
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	90 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Rosca total C ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	90
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Desenho técnico

