

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M16X100



Referência	24540.160.100
Marca	-
UBB	950353142694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634399
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	100 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Rosca total C ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	100
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Desenho técnico

