

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M3X40



Referência	24560.030.040
Marca	-
UBB	950353766724
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634702
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	40 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	40
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desenho técnico

