



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M4X10

Referência	24560.040.010
Marca	-
UBB	950353144427
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634788
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	10 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desenho técnico

