

## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Passivado a amarelo 4.8 M4X30



Referência	24560.040.030
Marca	-
UBB	950353144914
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634849
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

### Normas

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009

### Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	30
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

### Desenho técnico

