

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Passivado a amarelo 4.8 M4X30



Referência	24560.040.030
Marca	-
UBB	950353144914
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634849
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M4
Comprimento (L) (mm)	30
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.6.7M
ISO	2009
BS	4183
DIN	963 A
NF	E25-123

Especificação técnica

Thread length (min.)	22
d_k (max.)	7.5
Rosca total $C \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70
t (min.)	0.8

Desenho técnico

