



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M6X10

Referência	24560.060.010
Marca	-
UBB	950353145820
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635006
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	10 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	10
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

