

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M6X12



Referência	24560.060.012
Marca	-
UBB	950353145903
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635013
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M6
Comprimento (L) (mm)	12
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Especificação técnica

Thread length (min.)	28
d_k (max.)	11
Rosca total $C \leq$	35
k (max.)	3
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

