



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M8X16

Referência	24560.080.016
Marca	-
UBB	950353146653
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635129
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	16 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	16
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desenho técnico

