



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M8X40

Referência	24560.080.040
Marca	-
UBB	950353147073
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635167
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	40 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desenho técnico

